

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
- Breite :** 12 mm
- Federweg :** 8 mm
- Form :** 2,5 Falten
- Hochdurchmesser :** 4.9 mm
- Höhe :** 20.5
- Horizontalkraft :** 4.5 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 12 mm
- Massen :** 0.75 g
- Rohrinnendurchmesser :** 5 mm
- Serie :** 2
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 2.2 N
- Volume :** 0.54 cm³



Varianten:



- Variantenreferenz:
2 12-2NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
2 12-2NR A
- Farbe: Grau
 - Materiale: Naturkautschuk
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
2 12-2SL A
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
2 12-2SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen


*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Ähnliche Produkte:




Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: B



Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F



Adapter- IG G1/4\" - IG G1/8"

Produktreferenz: 301
048



Adapter - IG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: F18F6



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



Adapter- AG 1/4G - IG 1/8G

Produktreferenz: 209
048



Adapter- AG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: M18F6



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz:
M5C11



Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C --