

**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Sortiment :** Sauggreifer  
**Kategorie :** Falten  
**Serie :** 2  
**Höhe :** 14  
**Form :** 2,5 Falten  
**Lippendurchmesser :** 6.5 mm  
**Rohrinnendurchmesser :** 5 mm  
**Balgen :** 2,5 Falten  
**Horizontalkraft :** 1.5 N  
**Vertikalkraft :** 0.7 N  
**Volume :** 0.07 cm<sup>3</sup>  
**Massen :** 0.44 g  
**Federweg :** 5 mm



**Varianten:**



- Variantenreferenz:  
**2 07-2NI A**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:  
**2 07-2MNT A SH40**
- Farbe: Bordeaux
  - Materiale: Abdruckfreies Silikon
  - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:  
**2 07-2SL A SH40**
- Farbe: Rot(Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:  
**2 07-2SLT A**
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH40)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silikon Rot(Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen


\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

## Ähnliche Produkte:




### Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: B




### Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C



### Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F




### Adapter - IG G1/4\" - IG M6

Produktreferenz: F14F6



### Adapter - IG 1/8\" - IG M6

Produktreferenz: F18F6



### Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



### Adapter- AG 1/4\" - IG M6

Produktreferenz: M14F6



### Adapter- AG 1/8\" - IG M6

Produktreferenz: M18F6



### Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C



### Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C --